

Адаптор комплект DHAA-G-R3-32-B19-50

Номер на част: 8079210

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	70 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Материал на адапторната плоча	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована