

Втулка
NPQE-D-S16-E-P5
Номер на част: 8113221

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	13 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	5
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	4.42 g
Пневматична връзка 1	Втулка Ø 16 mm
Пневматична връзка 2	Втулка Ø 16 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на освобождаващия пръстен	POM