

Направляващ модул FEN-12/16-40-GF

Номер на част: 8204041

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12/16
Ход	40 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	209 g
Тегло на продукта	538 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	високолегирана стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана