

# Polotovary palců chapadla BUB-HGPD-80

Číslo dílu: 1180954

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                            | Hodnota                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                            | 80                                      |
| Montážní poloha                     | libovoln.                               |
| Třída odolnosti korozi KBK          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi     |
| Shoda s LABS                        | VDMA24364-B2-L                          |
| Okolní teplota                      | 5 °C...60 °C                            |
| Hmotnost výrobku na úchopnou čelist | 2170 g                                  |
| Způsob upevnění                     | s průchozím otvorem a středicí dutinkou |
| Upozornění k materiálu              | v souladu s RoHS                        |
| Materiál polotovaru                 | tvárná slitina hliníku                  |