

# Tlumič hluku AMTE-M-LH-M3

Číslo dílu: 1231120

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                          |
| Velikost balení                        | 20                                                                 |
| Provozní tlak                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Průtok vzhledem k atmosféře            | 95 l/min                                                           |
| Ochrana proti výbuchu                  | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Hladina akustického tlaku              | 55 dB(A)                                                           |
| Okolní teplota                         | -40 °C...80 °C                                                     |
| Hmotnost výrobku                       | 0.4 g                                                              |
| Pneumatické připojení                  | M3                                                                 |
| Materiál vložky tlumiče                | bronz                                                              |
| Materiál závitového čepu               | mosaz                                                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                   |