

Tlumič hluku se škrcením VFFK-C-K-M5-P

Číslo dílu: 133140

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	Funkce škrcení, akustický tlak
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	M5
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální průtok 6-> 0 barů	0 l/min...80 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	1.4 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	4.3 g
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz, poniklováno