

# Sada skládaného měchu EADB-V2-63-S10-100

Číslo dílu: 1488361

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	93 mm
Velikost	63
Rozsah zdvihu	10 mm...100 mm
Prodloužení pístnice / pohybové tyče	43 mm
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Sada měchu se svedeným odvětráním
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Odolnost médiím	prach třísky oleje tuky Benzine
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Pohybující se hmotnost	79 g
Hmotnost výrobku	203 g
Způsob upevnění	nasouvací se závitovým kolíkem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptačních dílů	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál těsnění	NBR
Materiál skládaného měchu	NBR
Materiál závitových kolíků	silně legovaná nerezová ocel