

Profilová lišta SLMS-16- -

Číslo dílu: 152744

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	Drážka T pro přibližovací čidlo
Max. délka profilu	2800 mm
Montážní poloha	libovoln.
Pro ø pístu	Ø 16
Konstrukce	Lišta pro čidla
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Způsob upevnění	s průchozí dírou a šroubem
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	silně legovaná ocel