

Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Číslo dílu: 173883

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Montážní poloha	svisle
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Jemnost filtru	40 µm
Provozní tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. hystereze tlaku	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	8500 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:--:--]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	2390 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT3/4
Pneumatické připojení 2	NPT 3/4
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádoby	PC