

# Sada skládaného měchu EADB-V2-40-S10-100

Číslo dílu: 2828834

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vnější Ø                             | 57 mm                                       |
| Velikost                             | 40                                          |
| Rozsah zdvihu                        | 10 mm...100 mm                              |
| Prodloužení pístnice / pohybové tyče | 50 mm                                       |
| Tvar                                 | kulatý                                      |
| Montážní poloha                      | libovoln.                                   |
| Konstrukce                           | Sada měchu<br>se svedeným odvětráním        |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 3 - silné nároky na odolnost korozi         |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                              |
| Odolnost médii                       | prach<br>třísky<br>oleje<br>tuky<br>Benzine |
| Stupeň krytí                         | IP65<br>podle IEC 60529                     |
| Okolní teplota                       | -10 °C...80 °C                              |
| Pohybující se hmotnost               | 44 g                                        |
| Hmotnost výrobku                     | 109 g                                       |
| Způsob upevnění                      | nasouvací<br>se závitovým kolíkem           |
| Pneumatické připojení                | G1/4                                        |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                            |
| Materiál adaptačních dílů            | tvárná slitina hliníku<br>eloxován          |
| Materiál těsnění                     | NBR                                         |
| Materiál skládaného měchu            | NBR                                         |
| Materiál závitových kolíků           | silně legovaná nerezová ocel                |