

Sada skládaného měchu EADB-V2-40-S201-300

Číslo dílu: 2828836

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	57 mm
Velikost	40
Rozsah zdvihu	201 mm...300 mm
Prodloužení pístnice / pohybové tyče	90 mm
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Sada měchu se svedeným odvětráním
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Odolnost médiím	prach třísky oleje tuky Benzine
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Pohybující se hmotnost	99 g
Hmotnost výrobku	164 g
Způsob upevnění	nasouvací se závitovým kolíkem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptačních dílů	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál těsnění	NBR
Materiál skládaného měchu	NBR
Materiál závitových kolíků	silně legovaná nerezová ocel