

Šroubení s nátrubky CRCN-M5-PK-2

Číslo dílu: 30985

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	1.5 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1.8 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 3 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění závitu	NBR Vysoce legovaná nerezová ocel