


Patkové upevnění DAMH-Q12-40

Číslo dílu: 3371846

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	18 Nm
Hmotnost výrobku	529 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál uhlíčníku	ocel, pozinkováno