



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	14 g
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s převlečnou maticí pro hadice s vnitřním Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	pro vsuvku s vnitřním Ø 3 mm s maticí
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku