

Hadice z plastu PAN-16X2-BL

Číslo dílu: 553911

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	16 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	94 mm
Vnitřní Ø	12 mm
Min. poloměr ohybu	67 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězů
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.092 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm
Barva	modrá
Tvrdost Shore	D 55 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A