

Konstantní škrticí ventil VMPA-FT-NW1.0-10

Číslo dílu: 572547

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Funkce ventilu | funkce škrcení |
| Připojení pneumatiky 1 | Připojovací deska |
| Způsob upevnění | lze našroubovat |
| Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení | 36 l/min...41 l/min |
| Provozní tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Okolní teplota | -5 °C...60 °C |
| Jmenovitá světlost | 1 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skladovací teplota | -20 °C...40 °C |
| Teplota média | -5 °C...60 °C |
| Hmotnost výrobku | 0.06 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál dutého šroubu | Tvárný legovaný hliník, |