

# Šroubení s převlečnou maticí CK-3/8-PK-6-KU

Číslo dílu: 6460

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota   |
|---|---|
| Jmenovitá světlost                        | 5.3 mm  |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | Těsnicí hrana   |
| Montážní poloha                           | libovoln.   |
| Tvar                                      | přímý tvar  |
| Velikost balení                           | 10  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                       |
| Upozornění k provoznímu tlaku             | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C   |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>voda (tekutá, bez ledu)                 |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz  |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C  |
| Jmenovitý utahovací moment                | 7.5 Nm  |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %  |
| Připojení pneumatiky 1                    | Vnější závit G3/8   |
| Pneumatické připojení 2                   | pro hadici s vnějším Ø 8 mm<br>pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 6 mm s maticí |
| Materiál převlečné matice                 | POM   |
| Materiál závitového čepu                  | POM   |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS  |