

**Připojovací blok**  
**VABM-B10-25E-N12-5**  
Číslo dílu: 8026255

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                            | Hodnota                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                              | 27.5 mm                             |
| Montážní poloha                     | libovoln.                           |
| Max. počet pozic pro ventily        | 5                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Hmotnost výrobku                    | 1818 g                              |
| Způsob upevnění                     | s průchozí dírou                    |
| Připojení řídicího tlaku 12         | NPT1/8                              |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 14 | NPT1/8                              |
| Připojení pneumatiky 1              | 1/2 NPT                             |
| Pneumatické připojení 3             | NPT1/2                              |
| Připojení pneumatiky 5              | 1/2 NPT                             |
| Upozornění k materiálu              | v souladu s RoHS                    |
| Aterál připojovací lišty            | tvárná slitina hliníku              |