

# Konstantní škrticí ventil VFFG-T-F4-5

Číslo dílu: 8047346

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                         | funkce škrcení                                           |
| Způsob upevnění                        | rýhováno                                                 |
| Provozní tlak                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                   |
| Okolní teplota                         | -5 °C...60 °C                                            |
| Certifikát                             | c UL us - Recognized (OL)                                |
| Velikost                               | pro $\varnothing$ 4 mm                                   |
| Jmenovitá světlost                     | 0.5 mm                                                   |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Skladovací teplota                     | -10 °C...60 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                       | 0.4 g                                                    |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |