

Konstantní škrticí ventil VFFG-T-F6-18

Číslo dílu: 8047359

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrcení
Způsob upevnění	rýhováno
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Velikost	pro $\varnothing$ 5,8 mm
Jmenovitá světlost	1.8 mm
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1.2 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS