



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Celková přesnost	typ. $\pm 0,025$ MPa (regulace tlaku) typ. ± 3 % (průtokový průřez)
Opakovatelná přesnost	typ. $0,0008$ MPa (regulace tlaku)