

Adaptační sada DHAA-G-R3-32-B19-50

Číslo dílu: 8079210

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	70 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Materiál adaptační desky	Tvárná hliníková slitina, eloxovaná
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno