



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Chyba linearity	typ. 0,017 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa, vzhledem k ideální charakteristice
Hystereze	typ. 0,008 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa
Opakovatelná přesnost	typ. 0,008 MPa, v rozsahu -0,09 - 0,7 MPa