



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Reakční citlivost	10 mm
Přesnost polohování	typ. $\pm 1,5$ mm
Upozornění k přesnosti polohování	max. překmit ve vztahu k požadované poloze: $\pm 2,5$ mm