

Hadice z plastu PUN-H-F-12X2-TBL

Číslo dílu: 8153411

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	62 mm
Vnitřní Ø	8 mm
Min. poloměr ohybu	33 mm
Upozornění k použití	hadice bez potisku TPE-U na bázi éteru
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,3 MPa při 0 - 60 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Požární zkouška materiálu	UL94 HB
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz prohlášení o shodě
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.0723 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 12 mm
Barva	průsvitná modrá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)