

Vodící jednotka FEN-25-80-GF

Číslo dílu: 8204053

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih	80 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	365 g
Hmotnost výrobku	962 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno