


Vodící jednotka FENG-50-80-GF

Číslo dílu: 8204077

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Zdvih	80 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Posuvová síla	50 N
Pohybující se hmotnost	1798 g
Hmotnost výrobku	4574 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno