

Anzeigestecker MCL-24DC/AC

Teilenummer: 10000

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Produktgewicht	12 g
Elektrischer Anschluss	Form A Stecker nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Netzfrequenz	0 Hz...60 Hz
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 15 %
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt