

Anzeigestecker
MFL-230AC
Teilenummer: 10005

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	14 g
Elektrischer Anschluss	Form B nach Industriestandard (11 mm)
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Netzfrequenz	50 Hz...60 Hz
Zulässige Spannungsschwankungen	-20 % / +15 %
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt