

# Anschlaggrenztaster SDK-4-PK-3

Teilenummer: 10033

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 3/2 geschlossen monostabil                                 |
| Betätigungsart                                     | mechanisch                                                 |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 16 l/min                                                   |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | PK-3                                                       |
| Betriebsdruck                                      | 0 bar...8 bar                                              |
| Konstruktiver Aufbau                               | Kugel-Sitz                                                 |
| Rückstellart                                       | mechanische Feder                                          |
| Nennweite                                          | 0.6 mm                                                     |
| Abluftfunktion                                     | drosselbar                                                 |
| Dichtprinzip                                       | weich                                                      |
| Steuerart                                          | direkt                                                     |
| Strömungsrichtung                                  | nicht reversibel                                           |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                 | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Mediumtemperatur                                   | -10 °C...80 °C                                             |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...80 °C                                             |
| Betätigungskraft                                   | 17 N                                                       |
| Befestigungsart                                    | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | PK-3                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | PK-3                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3                          | nicht gefasst                                              |