

# Abluftdrosselventil GRE-1/2-NPT

Teilenummer: 10059

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                                    | Drossel-Schalldruck-Funktion                               |
| Auswahl Zusatzfunktion                            | mit Schalldämpfer                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | 1/2 NPT                                                    |
| Einstellelement                                   | Schlitzschraube                                            |
| Befestigungsart                                   | einschraubbar                                              |
| Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...3600 l/min                                       |
| Betriebsdruck                                     | 0 bar...10 bar                                             |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...70 °C                                             |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Mediumstemperatur                                 | -10 °C...70 °C                                             |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform                                               |