

Druckanzeige OH-8-GN

Teilenummer: 10089

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Betriebsdruck | -0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi |
| Explosionsschutz | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Pneumatischer Anschluss | Stecknippel PK-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |