


Stoßdämpfer DYSR-16-20-Y5

Teilenummer: 1138644

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	20 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Max. Anschlagkraft	1600 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	32 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	100000 J
Max. Restenergie	0.16 J
Rückstellkraft	5.4 N
Min. Einschubkraft	66 N
Produktgewicht	200 g
Massebereich	160 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet