

Stoßdämpfer DYSR-25-40-Y5

Teilenummer: 1138648

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	40 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.4 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	3 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	40 mm
Max. Anschlagkraft	4000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	160 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	220000 J
Max. Restenergie	0.8 J
Rückstellkraft	12.5 N
Min. Einschubkraft	155 N
Produktgewicht	715 g
Massebereich	400 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet