

# Magnetventil MFH-5-PK-3-L

Teilenummer: 11546

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	105 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	1,5 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit aus	22 ms
Schaltzeit ein	14 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Produktgewicht	270 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert