

Ölbremsszylinder DYHR-16-40-Y5

Teilenummer: 1155691

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	40 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0.2 mm/s...100 mm/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.8 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...80 °C
Max. Anschlagkraft	1600 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	64 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	100000 J
Min. Vorschubkraft	160 N
Max. Vorschubkraft	1600 N
Max. Restenergie	0.16 J
Rückstellkraft	5.4 N
Produktgewicht	255 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl