

Ölbremsszylinder DYHR-32-60-Y5

Teilenummer: 1155696

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	60 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0.2 mm/s...100 mm/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	1.2 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...80 °C
Max. Anschlagkraft	6400 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	384 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	220000 J
Min. Vorschubkraft	640 N
Max. Vorschubkraft	6400 N
Max. Restenergie	2 J
Rückstellkraft	18 N
Produktgewicht	1380 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl