


Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Teilenummer: 1166938

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP65
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	silber

Merkmal	Wert
Produktgewicht	80 g
Skala	Dreifachskala MPa (außen) bar (außen) psi (innen)