

Greifbackenrohling BUB-HGDD-40

Teilenummer: 1180956

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht je Greifbacke	131 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Rohling	Aluminium-Knetlegierung