

# Kupplung EAMD-16-15-8-8X10

Teilenummer: 1184697

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                    |
|---------------------------|-------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 8 mm                    |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 8 mm                    |
| Baugröße                  | 16                      |
| Nennlänge                 | 15 mm                   |
| Einbaulage                | beliebig                |
| Max. Drehzahl             | 10000 1/min             |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L          |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C          |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %                |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C          |
| Massenträgheitsmoment     | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 2 Nm                    |
| Produktgewicht            | 12 g                    |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform            |