


# Fronttafelventil SV-5-M5-B

Teilenummer: 11914

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal   | Wert   |
|---|--|
| Ventilfunktion                                    | 5/2 monostabil   |
| Betätigungsart                                    | manuell  |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 95 l/min   |
| Betriebsdruck                                     | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar                                   |
| Konstruktiver Aufbau                              | Sitzventil mit Rückstellfeder                                      |
| Rückstellart                                      | mechanische Feder  |
| Nennweite   | 2.3 mm   |
| Dichtprinzip                                      | weich  |
| Einbaulage  | beliebig   |
| Steuerart   | direkt   |
| Überdeckung                                       | positive Überdeckung   |
| Explosionsschutz                                  | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                             |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...60 °C   |
| Betätigungs Kraft                                 | 17 N   |
| Produktgewicht                                    | 53 g   |
| Befestigungsart                                   | Fronttafeleinbau<br>mit Durchgangsbohrung                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | M5   |
| Werkstoff Dichtungen                              | NBR  |
| Werkstoff Gehäuse                                 | Kunststoff<br>Messing  |