

# Drosselplatte GRO-ZP-3-ISO

Teilenummer: 119674

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung