

Schalldämpfer AMTE-M-LH-N12

Teilenummer: 1206992

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	9240 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Produktgewicht	46 g
Pneumatischer Anschluss	1/2 NPT
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform