

Kunststoffschlauch PU-9-SW

Teilenummer: 12134

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	11.6 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	76 mm
Innen-Ø	9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht nach Länge	0.056 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecknippel-Innen-Ø 9 mm mit Überwurfmutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 91 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)