

Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-42A-78

Teilenummer: 1217945

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße | 50 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 12.1 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0.01 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 1 Nm |
| Produktgewicht | 590 g |
| Schnittstellencode Aktuator | S38 |
| Schnittstellencode Motor In | 42A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |