

# Schalldämpfer AMTC-P-PC10

Teilenummer: 1224460

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	58 dB(A)
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	2 g
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform