

Kupplung EAMC-30-35-8-12

Teilenummer: 123043

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	30
Nennlänge	35 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	6.1 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	8.2 Nm
Produktgewicht	45 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform