


Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-D

Teilenummer: 1236029

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	24 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.48 Nm...0.72 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	1.3 Nm
Produktgewicht	30 g
Anschluss Steuerluft 12/14	für Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 1	fuer Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 3	fuer Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 5	fuer Cartridge vorbereitet
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	PA-verstärkt