

# Schalldämpfer U-1/4-B-NPT

Teilenummer: 12639

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einbaulage                                 | beliebig                                           |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Durchfluss gegen Atmosphäre                | 3000 l/min                                         |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung               |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Schalldruckpegel                           | 78 dB(A)                                           |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...70 °C                                     |
| Produktgewicht                             | 17 g                                               |
| Pneumatischer Anschluss                    | 1/4 NPT                                            |
| Werkstoff Dämpfereinsatz                   | PE                                                 |
| Werkstoff Einschraubzapfen                 | Aluminium                                          |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                       |
| Werkstoff Gehäuse                          | Aluminium                                          |