

# Kunststoffschlauch PUN-CM-8-SW

Teilenummer: 130816

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Außen-Ø                            | 8 mm                                                              |
| durchflussrelevanter Biegeradius   | 37 mm                                                             |
| Innen-Ø                            | 5.5 mm                                                            |
| Min. Biegeradius                   | 20 mm                                                             |
| Schlaucheigenschaften              | energiekettentauglich                                             |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Oberflächenwiderstand              | 0.01 MOhm...10 MOhm                                               |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Umgebungstemperatur                | -35 °C...60 °C                                                    |
| Produktgewicht nach Länge          | 0.03527 kg/m                                                      |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm                                   |
| Farbe                              | schwarz                                                           |
| Shore-Härte                        | D 52 +/-3                                                         |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-U(PU)                                                         |